Foglio dati

MSTTAB2019ORANGE_ATTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Con il nostro cablaggio preconfezionato per trasformatori di strumenti è possibile risparmiare tempo e costi di storage. Offriamo varie configurazioni di applicazioni, inclusi tutti gli accessori pertinenti e l'etichettatura in un unico pacchetto completo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Morsetto sezionatore di prova, PUSH IN, beige, 6 mm², 30 A, Numero di collegamenti: 40, Numero di piani: 1
N. d'ordine	8000080745
Tipo	MSTTAB2019ORANGE_ATTB
GTIN (EAN)	4064675417330
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Ultima data dell'ordine	2025-05-06T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	TAB2023MITTELDEUTSCHLAND

Foglio dati

MSTTAB2019ORANGE_ATTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	79 mm	Profondità (pollici)	3.1102 inch
Posizione verticale	100 mm	Altezza (pollici)	3.937 inch
Larghezza	203 mm	Larghezza (pollici)	7.9921 inch
Peso netto	1939 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Aaltri dati tecnici

bloccabile	Sì	Esecuzione a prova di esplosione	No
Tipo di montaggio	TS 35		

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)	No	Numero di piani	1
Numero dei punti di serraggio per piano	40	Guida equipaggiata	TS 35
Funzione N	No	Funzione PE	Sì
Funzione PEN	No		

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	beige
Colore elementi di azionamento	altro	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	6 mm²	Corrente nominale	30 A
Norme	IEC 60947-7-1 (-7-2)	Classe di sovratensione	III
Grado di lordura	3		

Generale

Norme	IEC 60947-7-1 (-7-2)	Guida equipaggiata	TS 35

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Direzione di collegamento	in alto	Tipo di collegamento	PUSH IN
Numero di collegamenti	40	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	0.5 mm²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	0.5 mm²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	10 mm²

Foglio dati

MSTTAB2019ORANGE_ATTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0.5 mm²	Sezione di collegamento, semirigida, max.	6 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.	0.5 mm²	Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	10 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	0.5 mm²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

MSTTAB2019ORANGE_ATTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



