

MOPL SET BK12 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	端子条, 安装导轨已装备: 安装板, 适合外壳大小: K3, KLIPPON K3
订货号	8000004135
类型	MOPL SET BK12 S
GTIN (EAN)	4032248975532
数量	1 items

MOPL SET BK12 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	20 mm	深度 (英寸)	0.7874 inch
高度	92 mm	高度 (英寸)	3.622 inch
宽度	155 mm	宽度 (英寸)	6.1024 inch
净重	105 g		

温度

最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C
----------	--------	----------	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料数据

阻燃等级符合 UL 94	V-0, 5VA	基础材料	其他
--------------	----------	------	----

常规数据

颜色编码	中黄	安装导轨已装备	安装板
比色表 (相似)	RAL 1023		

外壳属性

回路数	12
-----	----

外壳

基础材料	其他
------	----

标准特征

防爆版	是	参考产品	BK 12/E
-----	---	------	-------------------------

分类


ETIM 8.0	EC001284	ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284	ECLASS 14.0	27-14-11-06
ECLASS 15.0	27-14-11-06		

MOPL SET BK12 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com




MOPL SET BK12 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

数字连续



dekafix (DEK) 标记号是适合所有魏德米勒接线端子和一些电子产品的通用标记号。这种标记号尤其适用于标记字数少的情况，并且含有大量的已经打印好的标记号。成条的标记号可以一次性完成快速安装。高对比度的打印清晰可见，标记号有五种宽度。

- 打印好的标记号范围广
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒端子
- 可提供空白标记号、MultiCard 或标准标记号

通用订货数据

类型	DEK 6 FW 1-50	版本
订货号	0468660001	Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00
GTIN (EAN)	4008190170257	Weidmueller, 白色
数量	500 ST	