


KL SET 15Z4 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	端子条, 安装导轨已装备: TS 35, 适合外壳大小: K5, KLIPPON K5
订货号	8000004141
类型	KL SET 15Z4 S
GTIN (EAN)	4032248975617
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2024-05-17T00:00:00+02:00

KL SET 15Z4 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	45.5 mm	深度 (英寸)	1.7913 inch
高度	61.5 mm	高度 (英寸)	2.4213 inch
宽度	148 mm	宽度 (英寸)	5.8268 inch
净重	335 g		

温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C
----------	--------	----------	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料数据

阻燃等级符合 UL 94	V-0	基础材料	其他
--------------	-----	------	----

常规数据

颜色编码	其他	安装导轨已装备	TS 35
比色表 (相似)	Not specified		

外壳属性

回路数	15
-----	----

外壳



基础材料	其他
------	----

标准特征

防爆版	是	参考产品	ZDU 4-2/3AN
-----	---	------	-----------------------------


分类

ETIM 8.0	EC001284	ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284	ECLASS 14.0	27-14-11-06
ECLASS 15.0	27-14-11-06		



附件

数字连续



dekafix (DEK) 标记号是适合所有魏德米勒接线端子和一些电子产品的通用标记号。这种标记号尤其适用于标记字数少的情况，并且含有大量的已经打印好的标记号。成条的标记号可以一次性完成快速安装。高对比度的打印清晰可见，标记号有五种宽度。

- 打印好的标记号范围广
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒端子
- 可提供空白标记号、MultiCard 或标准标记号

通用订货数据

类型	DEK 6 FW 1-50	版本
订货号	0468660001	Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00
GTIN (EAN)	4008190170257	Weidmueller, 白色
数量	500 ST	