Foglio dati

# H25,0/30D 16 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Versione | Terminali, Standard, 18 mm, 16 mm, giallo |
| N. d'ordine | 9019280000 |
| Tipo | H25,0/30D 16 GE |
| GTIN (EAN) | 4008190038380 |
| CPZ | 50 Pieza |
| Imballaggio | sfuso |

# H25,0/30D 16 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Omologazioni

| | |
|---|---|
| Omologazioni | |
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° Certificato (cULus) | E499744 |

### Dimensioni e pesi

| | |
|---|---|
| Peso netto | 1.19 g |

### Conformità ambientale del prodotto

| | |
|---|---|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

### Dati tecnici

| | | | |
|---|---|---|---|
| Descrizione articolo | Terminali con collare isolante, colore giallo | Versione | Standard |

### Terminali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diametro della superficie di contatto (D1) | 7.3 mm | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 16 mm |
| Diametro del collare (D2) | 11.2 mm | Spessore del collare isolante (S2) | 0.4 mm |
| L1 in mm | 30.00 mm | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 3 |
| Spessore della bussola in metallo (S1) | 0.2 mm | Designazione militare | T 20A 028 A |
| Lunghezza di spellatura | 18 mm | Sezione di collegamento cavo | 25 mm² |
| Colore | DIN | | |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

## H25,0/30D 16 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

### Disegno