Foglio dati

CRIMPER 6 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pinze crimpatrici per giunti non isolati
capicorda prerullati, capicorda tubiformi, capicorda a puntale, giunti paralleli e in serie

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm², 6mm², Crimpatura trapezoidale
N. d'ordine	9040520000
Tipo	CRIMPER 6 N
GTIN (EAN)	4008190461461
CPZ	1 Pieza

Foglio dati

CRIMPER 6 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	30 mm	Profondità (pollici)	1.1811 inch
Posizione verticale	78 mm	Altezza (pollici)	3.0709 inch
Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7.874 inch
Peso netto	378.8 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per connettori non isolati da 0,25-6 mm²	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili

Dati utensile dI crimpatura

Sezione del terminale, max.	6 mm²	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura trapezoidale

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Senza isolamento	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 10
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 24	Area di crimpatura , max.	6 mm²
Area di crimpatura , min.	0.5 mm²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		