データシート

G 20/4.00A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ (ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

一般注文データ

バージョン	小型ヒューズ, 即効性, 4 A, G-Si.5 x 20
注文番号	0431200000
種別	G 20/4.00A/F
GTIN (EAN)	4008190022983
数量	10 items

G 20/4.00A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

高さ	20 mm	高さ（インチ）	0.7874 inch
幅	5 mm	幅（インチ）	0.1968 inch
正味重量	1 g		

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	ヒューズ付属品

材料データ

色	薄いグレー

評価データ

定格電圧	250 V	公称電流	4 A

分類

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		