


MOPL SET BK6 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	端子条, 安装导轨已装备: 安装板, 适合外壳大小: K2, KLIPPON K2
订货号	<a href="#">8000004132</a>
类型	MOPL SET BK6 S
GTIN (EAN)	4032248975501
数量	1 items

## MOPL SET BK6 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	20 mm	深度 (英寸)	0.7874 inch
高度	54 mm	高度 (英寸)	2.126 inch
宽度	90 mm	宽度 (英寸)	3.5433 inch
净重	60 g		

## 温度

最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C
----------	--------	----------	--------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 材料数据

阻燃等级符合 UL 94	V-0, 5VA	基础材料	其他
--------------	----------	------	----

## 常规数据

颜色编码	中黄	安装导轨已装备	安装板
比色表 (相似)	RAL 1023		

## 外壳属性

回路数	6
-----	---

## 外壳

基础材料	其他
------	----

## 标准特征

防爆版	不	参考产品	<a href="#">BK 6/E</a>
-----	---	------	------------------------

## 分类


ETIM 8.0	EC001284	ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284	ECLASS 14.0	27-14-11-06
ECLASS 15.0	27-14-11-06		

**MOPL SET BK6 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)




MOPL SET BK6 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

数字连续



dekafix (DEK) 标记号是适合所有魏德米勒接线端子和一些电子产品的通用标记号。这种标记号尤其适用于标记字数少的情况，并且含有大量的已经打印好的标记号。成条的标记号可以一次性完成快速安装。高对比度的打印清晰可见，标记号有五种宽度。

- 打印好的标记号范围广
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒端子
- 可提供空白标记号、MultiCard 或标准标记号

通用订货数据

类型	DEK 6 FW 1-50	版本	
订货号	<a href="#">0468660001</a>	Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00	
GTIN (EAN)	4008190170257	Weidmueller, 白色	
数量	500 ST		