

TS35X7.5 ST KTB7650 VER-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



集成、扩展和定制：为每个应用程序实现理想的扩展
新 Klippon® 的附件结构一致 TB 接线盒系列可以轻松满足
每个应用程序的特定要求。

端子导轨

安装导轨有两种尺寸，用于在机柜中安装端子导轨（如电
子设备、端子）组件。

通用订货数据

版本	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 693 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的
订货号	8000051452
类型	TS35X7.5 ST KTB7650 VER-C
GTIN (EAN)	4050118737356
数量	20 items

TS35X7.5 ST KTB7650 VER-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	7.5 mm	深度 (英寸)	0.2953 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	693 mm	宽度 (英寸)	27.2834 inch
净重	12.4 g		

温度

工作温度	
------	--

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

材料强度	1 mm	标准	DIN EN 60715
表面处理	经镀锌处理的, 经镀铬处理的	基础材料	钢
固定	经由螺丝固定的		

附件常规信息

材料强度	1 mm	表面处理	经镀锌处理的, 经镀铬处理的
基础材料	钢		

分类

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TS35X7.5 ST KTB7650 VER-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

安装板



安装板，带及不带穿孔图案，适合纵向和横向装配 DIN 安装导轨，或直接将组件安装到安装板上。

通用订货数据

类型	GFSC M5X10 TX20 SET	版本
订货号	1274150000	Klippon EB (Essential Box), 安装螺丝, 高度: 13.3 mm, 宽度: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118063820	深: 8.5 mm, 基础材料: 镀锌不锈钢, 电镀锌和钝化, 银色
数量	1 ST	