データシート

# SM 27/12.5 MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似

SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダーは、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

| | |
|---|---|
| バージョン | SwitchMark, デバイスマーカー, 12.5 x 27 mm, SwitchMarkホルダー, グレー |
| 注文番号 | 1079490000 |
| 種別 | SM 27/12.5 MC NE GR |
| GTIN (EAN) | 4032248840939 |
| 数量 | 80 items |

# SM 27/12.5 MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

| | |
|---|---|
| ROHS | 適合 |

### 寸法と重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深さ | 1 mm | 奥行き（インチ） | 0.0394 inch |
| 高さ | 12.5 mm | 高さ（インチ） | 0.4921 inch |
| 幅 | 27 mm | 幅（インチ） | 1.063 inch |
| 正味重量 | 1.25 g | | |

### 温度

| | |
|---|---|
| 動作温度範囲 | -40...100 °C |

### 環境製品コンプライアンス

| | | |
|---|---|---|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) | |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません | |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート | 0.007 kg CO2 eq. |

### 一般データ

| | | |
|---|---|---|
| 接着剤 | 両面テープ | |
| 抵抗コード準拠の素材色 | 8 | |
| バージョン | プラグ接続可能 | |
| 幅 | 27 mm | |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | |
| 動作温度範囲、最大 | 100 °C | |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | |
| 色 | グレー | |
| ハロゲン | いいえ | |
| 基本材質 | ポリアミド66 | |
| 印刷文字 | 非搭載 | |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム | MultiCard |
| 互換性を有するプリンター | PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2 | |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 MultiCard = Device markers | |
| 動作温度範囲 | -40...100 °C | |
| 用途/製造元 | SwitchMarkホルダー | |

### 装置マーカー

| | |
|---|---|
| ハロゲン | いいえ |

### 分類

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

# SM 27/12.5 MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 図面

# SM 27/12.5 MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### 補完製品

SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダーは、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | ETO SM 27/12,5 | バージョン |
| 注文番号 | 1720580000 | SwitchMark, 保護キャップ, 12.5 x 27 mm, 透明 |
| GTIN (EAN) | 4008190362218 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | SM-H 27/12.5 SW | バージョン |
| 注文番号 | 1716640000 | SwitchMark, アクセサリ, 42 x 27 mm, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4008190343200 | |
| 数量 | 25 ST | |