

## TS35X15 ST KTB9874 HOR-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

与插图相似



插图类似

集成、扩展和定制：为每个应用程序实现理想的扩展  
新 Klippon® 的附件结构一致 TB 接线盒系列可以轻松满足  
每个应用程序的特定要求。

端子导轨

安装导轨有两种尺寸，用于在机柜中安装端子导轨（如电子设备、端子）组件。

### 通用订货数据

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 版本         | 安装导轨, TS 35, TS 35 x 15, 宽度: 666 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化 |
| 订货号        | <a href="#">8000073137</a>                          |
| 类型         | TS35X15 ST KTB9874 HOR-C                            |
| GTIN (EAN) | 4064675340935                                       |
| 数量         | 20 items                                            |

## TS35X15 ST KTB9874 HOR-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |          |         |              |
|----|----------|---------|--------------|
| 深  | 15 mm    | 深度 (英寸) | 0.5906 inch  |
| 高度 | 35 mm    | 高度 (英寸) | 1.378 inch   |
| 宽度 | 666 mm   | 宽度 (英寸) | 26.2204 inch |
| 净重 | 466.47 g |         |              |

## 温度

|      |
|------|
| 工作温度 |
|------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用参数

|      |              |      |         |
|------|--------------|------|---------|
| 材料强度 | 1.5 mm       | 安装指导 | 直接安装    |
| 标准   | DIN EN 60715 | 表面处理 | 电镀锌和钝化  |
| 基础材料 | 钢            | 固定   | 经由螺丝固定的 |

## 附件常规信息

|      |        |      |        |
|------|--------|------|--------|
| 材料强度 | 1.5 mm | 表面处理 | 电镀锌和钝化 |
| 基础材料 | 钢      |      |        |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

## TS35X15 ST KTB9874 HOR-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 安装板



安装板，带及不带穿孔图案，适合纵向和横向装配 DIN 安装导轨，或直接将组件安装到安装板上。

## 通用订货数据

| 类型         | GFSC M5X10 TX20 SET        | 版本                                                         |  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| 订货号        | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), 安装螺丝, 高度: 13.3 mm, 宽度: 8.5 mm, |  |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | 深: 8.5 mm, 基础材料: 镀锌不锈钢, 电镀锌和钝化, 银色                         |  |
| 数量         | 1 ST                       |                                                            |  |