データシート

SAI-TMCSK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 4インデントクリンプ
注文番号	1381690000
種別	SAI-TMCSK
GTIN (EAN)	4050118183870
数量	1 items

SAI-TMCSK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	178 mm	長さ（インチ）	7.0079 inch
正味重量	406 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	4インデントクリンプ	調整可クリンプ範囲 AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26, AWG 28

接点の説明

接点タイプ	回転した接点	導体直径、最大. AWG	AWG 20
導体横断面、最小. AWG	AWG 28		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		