データシート

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	Yコネクタ, 7/8 インチ, 電源分配器
注文番号	1413920000
種別	SAI-Y-7/8 3P
GTIN (EAN)	4050118214925
数量	1 items

データシート

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合

寸法と重量

正味重量	70 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	3	コーディング	なし
接触表面	Au （ゴールド）	ハウジング主要材質	PUR
絶縁抵抗	1010 Ω	公称電圧	400 V
公称電流	10 A	保護度合い	IP67, IP68
プラギング回数	≥ 100	汚染度	3
シールド接続	いいえ	スレッドリング材質	真鍮、ニッケルメッキ
ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C		

接続データ

グループコンセント – プラグインコネクタ	7/8インチピン	シングルコンセント 1 – プラグインコネクタ	7/8インチソケット
単一コンセント2 – プラグインコネクタ	7/8インチソケット	締付けトルク	7/8": 1.5 Nm

一般データ

極数	3	コーディング	なし
接続スレッド	7/8 インチ	接点材質、ソケット	CuZn
接点材質、ピン	CuZn	接触表面	Au （ゴールド）
ハウジング主要材質	PUR	絶縁抵抗	1010 Ω
公称電圧	400 V	公称電流	10 A
AF サイズ	24 mm	保護度合い	IP67, IP68
プラギング回数	≥ 100	汚染度	3
接続 1	7/8"	接続 2	ねじ
シールド接続	いいえ	ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C
導体外径	-		

分類

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図




極スキーム



Male

極スキーム



Female

配線図

