データシート

KQI-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ
- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
注文番号	1492400000
種別	KQI-M8/-6
GTIN (EAN)	4050118302257
数量	100 items

KQI-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

正味重量	2.35 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

コネクタ

導体断面、最大	6 mm²	導体断面、最小	4 mm²
導体断面	6 mm²	絶縁	使用可能
材質 / プラスチック	PC	穴	M8
識別色	黄色	軸の内径（d1）	3.6 mm
軸の外径（d3）	14 mm	接続長さ（l）	26 mm
フランジ内径（d2）	8.4 mm	カラーの内径（d4）	6.4 mm

分類

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

KQI-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



KQI-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools

絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ
• ラチェットは精密なクリンプを保証します
• 操作が不正確な場合のオプション許可
• 接点の正確な位置を示す固定具付属。
• DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, ダ
GTIN (EAN)	4008190044527	ブルクリンプ
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円
GTIN (EAN)	4032248517855	クリンプ, パラレルクリンプ
数量	1 ST	