データシート

DEK 5/3,5 MC FSZ 11-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。
一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

バージョン	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 Weidmueller, 白色
注文番号	1762320011
種別	DEK 5/3,5 MC FSZ 11-20
GTIN (EAN)	4032248043569
数量	500 items

DEK 5/3,5 MC FSZ 11-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

高さ	5 mm	高さ（インチ）	0.1968 inch
幅	3.5 mm	幅（インチ）	0.1378 inch
正味重量	0.1 g		

温度

動作温度範囲	-40...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.001 kg CO2 eq.

一般データ

抵抗コード準拠の素材色	9	
印刷の配置	垂直	
印刷方法	MCレーザー	
幅	3.5 mm	
UL 94 可燃性等級	V-2	
動作温度範囲、最大	100 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	白色	
基本材質	ポリアミド66	
印刷色	黒色	
印刷文字	数字	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MultiCard
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Terminal marker	
動作温度範囲	-40...100 °C	
用途/製造元	Weidmueller	

コネクタマーカー

ピッチ (mm) (P)	3.50 mm

分類

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

DEK 5/3,5 MC FSZ 11-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面