データシート

# BZT ZTL6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

## 一般注文データ

| | |
|---|---|
| バージョン | Zシリーズ, マーカーホルダー |
| 注文番号 | 1781140000 |
| 種別 | BZT ZTL6 |
| GTIN (EAN) | 4032248170364 |
| 数量 | 20 items |

データシート

# BZT ZTL6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

| | |
|---|---|
| ROHS | 適合 |

### 寸法と重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深さ | 8.9 mm | 奥行き（インチ） | 0.3504 inch |
| 高さ | 9.5 mm | 高さ（インチ） | 0.374 inch |
| 幅 | 7.8 mm | 幅（インチ） | 0.3071 inch |
| 正味重量 | 0.31 g | | |

### 温度

| | | | |
|---|---|---|---|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -40 °C...55 °C |
| 動作温度 | -40 °C...100 °C | 連続動作温度、最小 | -40 °C |
| 連続動作温度、最大 | 100 °C | | |

### 環境製品コンプライアンス

| | |
|---|---|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

### システム仕様

| | |
|---|---|
| バージョン | 端子用 |

### 全般

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設置アドバイス | 直接実装 | 動作温度範囲、最大 | 100 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | | |

### 寸法

| | |
|---|---|
| ピッチ (mm) (P) | 5.00 mm |

### 材料データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基本材質 | Wemid | 色 | ダークベージュ |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

### 追加の技術データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 固定形式 | 接続されている | 設置アドバイス | 直接実装 |
| 爆発試験バージョン | いいえ | | |

### 分類

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 | | |