データシート

SAI-Y-5S B2-4 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	Yコネクタ, M12, 信号分配装置
注文番号	1783410000
種別	SAI-Y-5S B2-4 2M12
GTIN (EAN)	4032248183340
数量	1 items

データシート

SAI-Y-5S B2-4 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合

寸法と重量

正味重量	21.5 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	A-coded
接触表面	Au （ゴールド）	ハウジング主要材質	PUR
公称電圧	24 V	公称電流	4 A
保護度合い	IP67	汚染度	3
シールド接続	いいえ	スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛
ハウジングの温度範囲	-25 - +90 °C		

接続データ

グループコンセント – プラグインコネクタ	M12ピン	シングルコンセント 1 – プラグインコネクタ	M12ソケット
単一コンセント2 – プラグインコネクタ	M12ソケット	締付けトルク	M12：0.8 ~ 1.2 Nm

標準

コネクタ規格	IEC 61076-2-101

一般データ

極数	5	コーディング	A-coded
接続スレッド	M12	接点材質、ソケット	CuSn
接点材質、ピン	CuZn	接触表面	Au （ゴールド）
締付けトルク	0.8 Nm	ハウジング主要材質	PUR
公称電圧	24 V	公称電流	4 A
保護度合い	IP67	汚染度	3
接続 1	M12/M12	接続 2	ねじ
シールド接続	いいえ	ハウジングの温度範囲	-25 - +90 °C
導体外径	-		

分類

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-Y-5S B2-4 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図



寸法図



配線図

