

## TS35X15 ST KTB6250 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 与插图相似



插图类似

集成、扩展和定制：为每个应用程序实现理想的扩展  
新 Klippon® 的附件结构一致 TB 接线盒系列可以轻松满足  
每个应用程序的特定要求。

## 端子导轨

安装导轨有两种尺寸，用于在机柜中安装端子导轨（如电  
子设备、端子）组件。

## 通用订货数据

版本	Klippon TB (Terminal Box), 接线盒, 无开孔, 高度: 35 mm, 宽度: 551 mm, 深: 15 mm, 基础材料: 钢, 电镀锌和钝化, 银色
订货号	<a href="#">8000116356</a>
类型	TS35X15 ST KTB6250 VER
GTIN (EAN)	4099986820722
数量	20 items

## TS35X15 ST KTB6250 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	15 mm	深度 (英寸)	0.5906 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	551 mm	宽度 (英寸)	21.6929 inch
净重	389.42 g		

## 温度

工作温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

安装指导	直接安装	标准	DIN EN 60715
表面处理	电镀锌和钝化	基础材料	钢
固定	经由螺丝固定的		

## 附件常规信息

表面处理	电镀锌和钝化	基础材料	钢
------	--------	------	---

## 分类

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

## TS35X15 ST KTB6250 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 安装板



安装板，带及不带穿孔图案，适合纵向和横向装配 DIN 安装导轨，或直接将组件安装到安装板上。

## 通用订货数据

类型	GFSC M5X10 TX20 SET	版本
订货号	<a href="#">1274150000</a>	Klippon EB (Essential Box), 安装螺丝, 高度: 13.3 mm, 宽度: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118063820	深: 8.5 mm, 基础材料: 镀锌不锈钢, 电镀锌和钝化, 银色
数量	1 ST	