

**PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



**通用订货数据**

版本	交流电压版本, 辅助和告警触点, 电涌保护器 II, TN-C-S, TN-S, IT 带 N, IT 无 N, TT
订货号	<a href="#">8000104168</a>
类型	PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04
GTIN (EAN)	4099986573475
数量	1 items

## PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	132 mm	深度 (英寸)	5.1968 inch
高度	200 mm	高度 (英寸)	7.874 inch
宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	2866.64 g		

## 温度

环境温度	-40 °C...50 °C	湿度	0...85% 相对湿度, 无凝结
------	----------------	----	-------------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

## 发货时已含附件

随附附件	产品	安装脚
	数量	4
	产品	密封塞
	数量	8

## 分类

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

**PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

附件

www.weidmueller.com

PV Sun Covers



通用订货数据

类型	PV SUNCOVER 20/20/13	版本	
订货号	<a href="#">8000143243</a>	光伏型, 遮阳盖板	
GTIN (EAN)	4099987111829		
数量	1 ST		