TS35X15 ST KTB9176 HOR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



插图类似

集成、扩展和定制:为每个应用程序实现理想的扩展 新 Klippon® 的附件结构一致 TB 接线盒系列可以轻松满足 每个应用程序的特定要求。

端子导轨

安装导轨有两种尺寸,用于在机柜中安装端子导轨(如电 子设备、端子)组件。

通用订货数据

版本	Klippon TB (Terminal Box), 接线盒, 无开孔, 高度:
NX-T	35 mm, 宽度: 689 mm, 深: 15 mm, 基础材料: 钢, 电镀锌和钝化, 银色
订货号	8000116377
类型	TS35X15 ST KTB9176 HOR
GTIN (EAN)	4099986820852
数量	20 items



TS35X15 ST KTB9176 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

軍批			
IAMID 认证	((
OHS	一致		
マナ和重量			
深	15 mm		0.5906 inch
<u>************************************</u>	35 mm	 高度 (英寸)	1.378 inch
^{31及} 記度	689 mm	<u>同及 (关 寸)</u> 宽度 (英寸)	27.1259 inch
D.及 更重	481.88 g	VIX (/\ 1)	27.1200 Mon
· 温度			
工作温度			
不保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
マロムル	'		
通用参数			
	直接安装		DIN EN 60715
表面处理	电镀锌和钝化	基础材料	钢
固定	经由螺丝固定的		
 付件常规信息			
表面处理	电镀锌和钝化	基础材料	钢
^{公園文埕} 分类	也放け作玩し	金 岬1714	ਸ਼ਹ
// /			,
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
TIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
TIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
CLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
EOL A CC 4 E O	07.40.00.00		

ECLASS 15.0

27-40-06-02





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

安装板



安装板,带及不带穿孔图案,适合纵向和横向装配 DIN 安 装导轨,或直接将组件安装到安装板上。

通用订货数据

类型 GFSC M5X10 TX20 SET 版本

订货号 1274150000

GTIN (EAN) 4050118063820

数量 1 ST

Klippon EB (Essential Box), 安装螺丝, 高度: 13.3 mm, 宽度: 8.5 mm,

深: 8.5 mm, 基础材料: 镀锌不锈钢, 电镀锌和钝化, 银色