

**KTB MOPL 3535 MSZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 与插图相似



Abbildung ähnlich

采用集成、可扩展和个性化设计：  
是各种应用领域的最佳补充。  
为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松  
调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。  
安装板  
带和不带孔的安装板，用于纵向和横向安装 DIN 安装导  
轨，或将组件直接安装在安装板上。

## 通用订货数据

版本	Klippon TB (Terminal Box), 安装板, 高度: 295 mm, 宽度: 289 mm, 深: 1.5 mm, 基础材料: 不锈钢板, 经镀锌处理的, 银色
订货号	<a href="#">8000110194</a>
类型	KTB MOPL 3535 MSZN
GTIN (EAN)	4099986779327
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	1.5 mm	深度 (英寸)	0.0591 inch
高度	295 mm	高度 (英寸)	11.6142 inch
宽度	289 mm	宽度 (英寸)	11.3779 inch
安装尺寸 - 高度	279 mm	安装宽度	273 mm
净重	1030 g		

## 温度

工作温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

材料强度	1.5 mm	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	不锈钢板		

## 附件常规信息

材料强度	1.5 mm	表面处理	经镀锌处理的
基础材料	不锈钢板	安装宽度	273 mm
安装尺寸 - 高度	279 mm		

## 分类

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

附件

导轨材料



采用集成、可扩展和个性化设计：  
是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

安装硬件

对于铭牌架、文件夹和遮雨盖 - 可使用客户定制的安装硬件实现轻松快速安装。

标签安装套件 - 需要 SD 安装一块塑料 (Trafolyte) ID 或铭牌。使用该套件，您可以将 ID 或铭牌直接安装在外壳盖上。已经为此专门开发了标签安装套件。只有使用该安装套件，才能确保外壳不漏电，或标签不损坏。

例如，已经开发了通用安装套件 - TPSD，您可以快速安全地安装铭牌架、遮雨盖或文件夹。使用该安装套件，可以降低或完全消除漏电危险。

通用订货数据

类型	FKSC M6X8 D9/SW3	版本
订货号	<a href="#">0642600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), 安装螺丝, 基础材料: 钢
GTIN (EAN)	4008190058258	
数量	50 ST	