TS20/CX10 ST ZN 3020 VER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



插图类似

集成、扩展和定制:为每个应用程序实现理想的扩展 新 Klippon® 的附件结构一致 TB 接线盒系列可以轻松满足 每个应用程序的特定要求。

端子导轨

安装导轨有两种尺寸,用于在机柜中安装端子导轨(如电 子设备、端子)组件。

通用订货数据

版本	Klippon TB (Terminal Box), 接线盒, 直, 高度: 20 mm, 宽度: 266 mm, 深: 10 mm, 基础材料: 钢, 经镀 锌处理的, 银色	
订货号	8000117036	
类型	TS20/CX10 ST ZN 3020 VER	
GTIN (EAN)	4099986829787	
数量	20 items	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

1又个致知

审批					
ROHS	一致				
尺寸和重量					
深	10 mm	深度 (英寸)	0.3937 inch		
高度	20 mm	高度 (英寸)	0.7874 inch		
宽度	266 mm	宽度 (英寸)	10.4724 inch		
净重	125.07 g				
温度					
工作温度					
环保产品合规			'		
RoHS 合规状态		合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高原	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用参数					
安装指导	螺钉	表面处理	经镀锌处理的		
基础材料	钢				
附件常规信息			,		
表面处理	经镀锌处理的	基础材料	钢		
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285		
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285		
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02		
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02		
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02		
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02		
ECLASS 15.0	27-40-06-02				

TS20/CX10 ST ZN 3020 VER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

安装板



安装板,带及不带穿孔图案,适合纵向和横向装配 DIN 安 装导轨,或直接将组件安装到安装板上。

通用订货数据

类型 GFSC M5X10 TX20 SET 版本

订货号 1274150000

GTIN (EAN) 4050118063820

数量 1 ST

Klippon EB (Essential Box), 安装螺丝, 高度: 13.3 mm, 宽度: 8.5 mm,

深: 8.5 mm, 基础材料: 镀锌不锈钢, 电镀锌和钝化, 银色