データシート

FAD S5135 SL20 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



組立済ケーブル付きのFAD S5-135表側アダプタにより、旧型のS5-135から他のPLCシステムまたはワイドミュラー製u-remoteモジュールへの安全な移行が可能です。
• S5-135カードには、単一の電源で給電されます

一般注文データ

注文番号	1986030000
種別	FAD S5135 SL20 R
GTIN (EAN)	4050118371123
数量	1 items

データシート

FAD S5135 SL20 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合

寸法と重量

深さ	23 mm	奥行き（インチ）	0.9055 inch
高さ	283 mm	高さ（インチ）	11.1417 inch
幅	20 mm	幅（インチ）	0.7874 inch
長さ	283 mm	長さ（インチ）	11.1417 inch
正味重量	140 g		

温度

保管温度	-40...60 °C	動作温度	-25...50 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

接続データ

接続 （フィールド側）	SL 5.08 mm

接続データ

接続 （フィールド側）	SL 5.08 mm

評価データ

動作電圧	250 V AC	チャネルごとの最大電流	6 A
合計動作電流	32 A		

分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

絶縁協調 (EN50178)

準拠	DIN EN 50178	定格絶縁電圧	< 250 V AC
サージ電圧カテゴリー	II	汚染度レベル	2
絶縁テスト電圧 AC	1.2 kV		

FAD S5135 SL20 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

