データシート

SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



M8/M12 アダプタおよび M12/M8 アダプタは、プラグサイズの迅速な実装に役立ちます。

一般注文データ

バージョン	Yコネクタ, M8/M8
注文番号	1990570000
種別	SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P
GTIN (EAN)	4050118376609
数量	1 items

データシート

SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合

寸法と重量

正味重量	10 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外（該当する場合/既知の場合）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	4	コーディング	M8 =なし
公称電圧	24 V	公称電流	4 A
保護度合い	IP67	汚染度	3
シールド接続	いいえ	スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛, ニッケルメッキ
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C		

接続データ

シングルコンセント 1 – プラグインコネクタ	M8ピン	単一コンセント2 – プラグインコネクタ	M8ソケット
締付けトルク	M8：0.5Nm		

標準

コネクタ規格	IEC 61076-2-104

一般データ

極数	4	コーディング	M8 =なし
接続スレッド	M8/M8	公称電圧	24 V
公称電流	4 A	保護度合い	IP67
汚染度	3	シールド接続	いいえ
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C	導体外径	-

分類

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



配線図

