

**TS20/CX10 ST ZN 5040 HOR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**与插图相似****插图类似**

集成、扩展和定制：为每个应用程序实现理想的扩展  
新 Klippon® 的附件结构一致 TB 接线盒系列可以轻松满足  
每个应用程序的特定要求。

**端子导轨**

安装导轨有两种尺寸，用于在机柜中安装端子导轨（如电  
子设备、端子）组件。

**通用订货数据**

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | Klippon TB (Terminal Box), 接线盒, 带长孔, 高度:<br>20 mm, 宽度: 366 mm, 深: 10 mm, 基础材料: 钢,<br>经镀锌处理的, 银色 |
| 订货号        | <a href="#">8000117052</a>  |
| 类型         | TS20/CX10 ST ZN 5040 HOR  |
| GTIN (EAN) | 4099986829916   |
| 数量         | 20 items  |

**TS20/CX10 ST ZN 5040 HOR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

**尺寸和重量**

|    |          |         |              |
|----|----------|---------|--------------|
| 深  | 10 mm    | 深度 (英寸) | 0.3937 inch  |
| 高度 | 20 mm    | 高度 (英寸) | 0.7874 inch  |
| 宽度 | 366 mm   | 宽度 (英寸) | 14.4094 inch |
| 长度 | 366 mm   | 长度 (英寸) | 14.4094 inch |
| 净重 | 175.11 g |         |              |

**温度**

工作温度

**环保产品合规**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

**通用参数**

|      |              |       |             |
|------|--------------|-------|-------------|
| 材料强度 | 1.5 mm       | 安装指导  | 螺钉          |
| 标准   | DIN EN 60715 | 表面处理  | 经镀锌处理的      |
| 基础材料 | 钢            | 冲压件大小 | 6.3 x 20 mm |

**附件常规信息**

|      |        |       |             |
|------|--------|-------|-------------|
| 材料强度 | 1.5 mm | 表面处理  | 经镀锌处理的      |
| 基础材料 | 钢      | 冲压件大小 | 6.3 x 20 mm |

**分类**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

**TS20/CX10 ST ZN 5040 HOR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**附件**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**安装板**

安装板，带及不带穿孔图案，适合纵向和横向装配 DIN 安装导轨，或直接将组件安装到安装板上。

**通用订货数据**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | GFSC M5X10 TX20 SET        | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), 安装螺丝, 高度: 13.3 mm, 宽度: 8.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | 深: 8.5 mm, 基础材料: 镀锌不锈钢, 电镀锌和钝化, 银色                         |
| 数量         | 1 ST                       |  |