データシート

HDC XX6A02 FOXXXXX-0700

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



コンパクト
2 極バスモジュールは、メガビット / ギガビットのデータインサートに対応し、1 つのモジュール内で 2 回線の伝送を可能にします。鉄道用ケーブル、産業用ケーブル、ドラッグチェーン用途、Profibus、現場組立データコネクタなどに適しています。

一般注文データ

注文番号	2003860700
種別	HDC XX6A02 FOXXXXX-0700
GTIN (EAN)	4050118522273
数量	1 items

HDC XX6A02 FOXXXXX-0700

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

正味重量	290.4 g

温度

制限温度	-30 °C ... 90 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外（該当する場合/既知の場合）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

一般データ

極数	8	ケーブル長	7 m
コーディング	X-coded	接触表面	Au （ゴールド）
転送速度	10 Gbps, 10 Gbit/s	絶縁抵抗	≥ 108 Ω
カテゴリー	Cat. 6A	公称電圧	50 V
公称電流	0.5 A	プラギング回数	≥ 100
種別	メス型	汚染度	2
反対側のバージョン	開放	モジュール側のバージョン	メス型

ケーブル技術仕様

ケーブル長	7 m	
シースカラー	緑色	
シールド仕様	はい	
ハロゲン	ハロゲンフリー、IEC 60754-1に準拠	
絶縁	PE, 展開	
シース材料	PUR	
カラーコーディング	白色/オレンジ, オレンジ, 白色/緑色, 緑色, 白色/茶色, 茶色, 白色/青色, 青色	
外径	直径	6.4 mm
	サイン	±
	公差	0.3 mm
外径	6.4 mm ± 0.3 mm	

分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		