データシート

# HDC XX5E01 MOXXXXX-0700

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



コンパクト性
新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

## 一般注文データ

| | |
|---|---|
| 注文番号 | 2003890700 |
| 種別 | HDC XX5E01 MOXXXXX-0700 |
| GTIN (EAN) | 4050118521580 |
| 数量 | 1 items |

# HDC XX5E01 MOXXXXX-0700

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

| | |
|---|---|
| ROHS | 適合 |

### 寸法と重量

| | |
|---|---|
| 正味重量 | 408.32 g |

### 温度

| | |
|---|---|
| 制限温度 | -30 °C ... 90 °C |

### 環境製品コンプライアンス

| | |
|---|---|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外（該当する場合/既知の場合） | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

### 一般データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 極数 | 4 | ケーブル長 | 7 m |
| コーディング | D-coded | 接触表面 | Au （ゴールド） |
| 転送速度 | 100 Mbit/s | 絶縁抵抗 | ≥ 108 Ω |
| カテゴリー | Cat. 5e | 公称電圧 | 250 V |
| 公称電流 | 4 A | プラギング回数 | ≥ 100 |
| 種別 | ピン | 汚染度 | 2 |
| 反対側のバージョン | 開放 | モジュール側のバージョン | オス型 |

### ケーブル技術仕様

| | | |
|---|---|---|
| ケーブル長 | 7 m | |
| シースカラー | 緑色 | |
| シールド仕様 | はい | |
| ハロゲン | いいえ, ハロゲンフリー | |
| 絶縁 | PE | |
| シース材料 | PUR | |
| カラーコーディング | 白色, 黄色, 青色, オレンジ | |
| 外径 | 直径 | 6.5 mm |
| | サイン | ± |
| | 公差 | 0.2 |
| 外径 | 6.5 mm ± 0.2 | |

### 分類

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 | | |

# HDC XX5E01 MOXXXXX-0700

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 図面