データシート

# PB-DP SUB-D ZF T PS S7

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

## 一般注文データ

| | |
|---|---|
| バージョン | SUB-D |
| 注文番号 | 2004320000 |
| 種別 | PB-DP SUB-D ZF T PS S7 |
| GTIN (EAN) | 4050118388909 |
| 数量 | 1 items |

データシート

# PB-DP SUB-D ZF T PS S7

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

| | |
|---|---|
| ROHS | 適合 |

### 寸法と重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深さ | 16.8 mm | 奥行き（インチ） | 0.6614 inch |
| 高さ | 77.7 mm | 高さ（インチ） | 3.059 inch |
| 幅 | 34.7 mm | 幅（インチ） | 1.3661 inch |
| 正味重量 | 70 g | | |

### 温度

| | |
|---|---|
| 湿度 | +25 ℃で最大75%、結露しないこと |

### 環境製品コンプライアンス

| | |
|---|---|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外（該当する場合/既知の場合） | 6al |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625 |

### sub-Dコネクタの技術仕様

| | | | |
|---|---|---|---|
| 締付けトルク | 0.3 Nm | ハウジング主要材質 | ZnAl |
| 湿度 | +25 ℃で最大75%、結露しないこと | 保護度合い | IP30 |
| プラギング回数 | ≥ 200 | データレート | 12 MBit/s |
| 外向きエルボ | 90° | 終端抵抗あり | はい |
| BUS インターフェース | D-Sub　9極, ピン | 標準コネクタおよびピンの割り当て | PROFIBUS仕様に準拠 |
| インターロック | UNC4-40 | ハウジングの温度範囲 | -20...+70 ° C |
| BUS PG インターフェース | D-Sub　9極, ソケット | BUS、ケーブルインターフェース | テンションクランプばね接続 |
| プログラミングインタフェース | はい | | |

### 分類

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001132 | ETIM 9.0 | EC001132 |
| ETIM 10.0 | EC001132 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-22 | | |

# PB-DP SUB-D ZF T PS S7

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 図面

### 配線図

