データシート

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M8スレッド, メス型ソケット、ストレート, 取り付けスレッド: M8, 極数: 3, 撚線/ケーブル長: 1.5 m
注文番号	2020870000
種別	SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4050118402902
数量	1 items

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号（cULus）	E307231

寸法と重量

正味重量	26.8 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外（該当する場合/既知の場合）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

ケーブルの技術仕様

コア断面積	0.25 mm²	撚線/ケーブル長	1.5 m
カラーコーディング	茶色, 青色, 黒色	極数	3

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	3	コーディング	なし
接触表面	金メッキ	接続方式	ソケットコネクタ
ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ	保護度合い	IP67, ねじ込み
プラギング回数	≥ 100	ケーブルグランド	M 8

標準

コネクタ規格	IEC 61076-2-104

一般データ

極数	3	
コーディング	なし	
接続スレッド	M8スレッド	
接触表面	金メッキ	
締付けトルク	0.6 Nm	
コア断面積	0.25 mm²	
接続方式	ソケットコネクタ	
ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ	
保護度合い	IP67, ねじ込み	
プラギング回数	≥ 100	
ケーブルグランド	M 8	
接続 1	M8	
接続 2	Flying wires	
撚線/ケーブル長	1.5 m	
取り付けスレッド	M8	
取り付けトルク範囲	1.5 Nm	
取り付けトルク	最大.	1.5 Nm

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

導体外径	-

分類

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図



極スキーム

