データシート

HDC XX5E01 MMSM12D-0030

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

コンパクト性
新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

注文番号	2451110030
種別	HDC XX5E01 MMSM12D-0030
GTIN (EAN)	4050118778526
数量	1 items

HDC XX5E01 MMSM12D-0030

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

正味重量	45 g

温度

制限温度	-30 °C ... 90 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外（該当する場合/既知の場合）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

一般データ

極数	4	ケーブル長	0.3 m
コーディング	D-coded	接触表面	Au （ゴールド）
転送速度	100 Mbit/s	絶縁抵抗	≥ 108 Ω
カテゴリー	Cat. 5e	公称電圧	250 V
公称電流	4 A	プラギング回数	≥ 100
汚染度	2	反対側のバージョン	オス型, 直線, M12D
モジュール側のバージョン	オス型		

ケーブル技術仕様

ケーブル長	0.3 m	
シースカラー	緑色	
シールド仕様	はい	
ハロゲン	いいえ, ハロゲンフリー	
絶縁	PE	
シース材料	PUR	
カラーコーディング	白色, 黄色, 青色, オレンジ	
外径	直径	6.5 mm
	サイン	±
	公差	0.2 mm
外径	6.5 mm ± 0.2 mm	

分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

HDC XX5E01 MMSM12D-0030

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面