




通用订货数据

版本	光伏型, 遮阳盖板
订货号	8000196680
类型	PV SUNCOVER 30/56/21
GTIN (EAN)	4069165146783
数量	1 items

PV SUNCOVER 30/56/21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	213.3 mm	深度 (英寸)	8.3976 inch
高度	326.5 mm	高度 (英寸)	12.8543 inch
宽度	599 mm	宽度 (英寸)	23.5826 inch
净重	6000 g		


材料

基础材料

不锈钢

分类

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		



PV SUNCOVER 30/56/21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

直流发电机汇流箱（未配备保险丝）



配备1到12个MPP跟踪器的PV Next逆变器汇流箱用于保护光伏系统的直流侧。汇流箱可保护逆变器免受过压的影响，因此符合欧洲指令CLC/TS 51643-32的要求。此外，这些产品不仅可以保护系统免受逆向电流影响，而且可以在安装过程中组合线串以节省电缆。

通用订货数据

类型	PVN1M3I9SFXV100TXPX10	版本
订货号	2683130000	光伏型，汇流箱，PV Next，1000 V，3 MPP's，每 MPP 3 个输入/3 个输出，浪涌保护 I / II，电缆接头
GTIN (EAN)	4050118699876	
数量	1 ST	
类型	PVN1M3I9SFXV101TXPX10	版本
订货号	2683190000	光伏型，汇流箱，PV Next，1000 V，3 MPP's，每 MPP 3 个输入/3 个输出，浪涌保护 I / II，WM4C
GTIN (EAN)	4050118700220	
数量	1 ST	
类型	PVN1M3I9SFXV200TXPX10	版本
订货号	2683330000	光伏型，汇流箱，PV Next，1000 V，3 MPP's，每 MPP 3 个输入/3 个输出，电涌保护器 II，电缆接头
GTIN (EAN)	4050118700152	
数量	1 ST	
类型	PVN1M6I4SFXV100TXPX10	版本
订货号	2737630000	光伏型，汇流箱，PV Next，1000 V，6 MPP's，每 MPP 2 个输入/1 个输出，浪涌保护 I / II，电缆接头
GTIN (EAN)	4050118824902	
数量	1 ST	
类型	PVN1M6I4SFXV101TXPX10	版本
订货号	2737620000	光伏型，汇流箱，PV Next，1000 V，6 MPP's，每 MPP 2 个输入/1 个输出，浪涌保护 I / II，WM4C
GTIN (EAN)	4050118824896	
数量	1 ST	

直流发电机汇流箱（配备保险丝）



配备1到12个MPP跟踪器的PV Next逆变器汇流箱用于保护光伏系统的直流侧。汇流箱可保护逆变器免受过压的影响，因此符合欧洲指令CLC/TS 51643-32的要求。此外，这些产品不仅可以保护系统免受逆向电流影响，而且可以在安装过程中组合线串以节省电缆。

通用订货数据

类型	PVN DC 3IF 30 2MPP SPD1...	版本
订货号	2683040000	光伏型，汇流箱，PV Next，1000 V，2 MPP's，每 MPP 3 个输入/3 个输出，带保险丝支架，浪涌保护 I / II，电缆接头
GTIN (EAN)	4050118699715	
数量	1 ST	

PV SUNCOVER 30/56/21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

类型	PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1...	版本
订货号	2683080000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1000 V, 2 MPP's, 每 MPP 3 个输入/3 个输出,
GTIN (EAN)	4050118699913	带保险丝支架, 浪涌保护 I / II, WM4C
数量	1 ST	
类型	PVN DC 6IF 7O 1MPP SPD1...	版本
订货号	2737520000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 每 MPP 6 个输入/6 个输出,
GTIN (EAN)	4050118004595	带保险丝支架, 浪涌保护 I / II, 电缆接头
数量	1 ST	
类型	PVN DC 6IF 7O 1MPP SPD1...	版本
订货号	2737440000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 每 MPP 6 个输入/6 个输出,
GTIN (EAN)	4032248395545	带保险丝支架, 浪涌保护 I / II, WM4C
数量	1 ST	