KEBIQL304020S2N0 AL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), 接线盒, 直. 高度: 300 mm, 宽度: 400 mm, 深: 200 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4301 (304), 拉丝, 未处理的, 银色
订货号	8000133639
类型	KEBIQL304020S2N0 AL
GTIN (EAN)	4099987368575
数量	1 items

KEBIQL304020S2N0 AL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证			
MAMID KIE	$C \in$		
	66		
深	200 mm	深度 (英寸)	7.874 inch
高度	300 mm	高度 (英寸)	11.811 inch
宽度	400 mm	宽度 (英寸)	15.748 inch
净重	6825.84 g		
温度			
工作温度	-40 °C85 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC		勿质 (SVHC)	
		300 (0.110)	
上方 / 下方可联接电缆接头数量			
M20	70	M12	85
M40	15	M32	24
M25	40	M16	96
右侧可联接电缆接头数量			
M25	10	M16	32
M40	5	M32	8
M20	21	M12	55
垂直装配			'
	1		
WDU 10 / ZDU 10	3x51	WDU 16 / ZDU 16	3x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 WDU 4 / ZDU 4	3x61 3x51	WDU 35 / ZDU 35 WDU 6 / ZDU 6	3x19 3x40
WD0 4 7 2D0 4 外壳接地	3,01	VVDO 0 / 2DO 0	3,40
アンプログランドル			
接地,接线盒,盖板	在盒体和盒盖上焊有 M6 不 锈钢接地螺栓	接地,接线盒,外部	在盒体和盒盖上焊有 M6 锈钢接地螺栓
接地,接线盒,内部	在盒体和盒盖上焊有 M6 不 锈钢接地螺栓		
接线盒认证号			<u> </u>
符合性声明编号 (DoC LVD)	DE PS2650 220428 001ISS01	DEF 验收条件	CE

编制日期 06.11.2025 01:45:27 MEZ

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5

水平装配

WDU 10 / ZDU 10

目录日期/图纸 2

WDU 16 / ZDU 16

WDU 35 / ZDU 35

3x18

3x13

3x21

3x42

KEBIQL304020S2N0 AL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

WDU 4 / ZDU 4	3x35	WDU 6 / ZDU 6	3x27
77204	OXO 0	11000,2500	OAZ 7
通用参数			
盒盖材料厚度	1.5 mm	接线盒材料强度	1.5 mm
材料强度	1.5 mm	最高操作温度	85 °C
最低操作温度	-40 °C	表面处理	拉丝, 未处理的
抗冲击力	 10 J 标准版本	防护等级	IP66
基础材料	不锈钢 1.4301 (304)	密封圈材料	聚氨酯
接线盒固定	背面有 4个或 6 个 M6 盲螺 纹孔;可选择通过附加的安 装支脚安装	法兰板	无
盖板	是	应用领域	建筑技术
分类			
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000261 EC000261	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000261 27-18-01-01
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000261 27-18-92-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-18-01-01 27-18-01-01