
数据信息页

# HDC KIT HE-QT 16.121 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




HDC KITS 是用于组装完整接插件的标准化套件。
HDC KITS 通常由一个公插芯、一个母插芯、插头外壳、穿体式插座外壳和电缆接头组成。魏德米勒提供一系列带有公制或 PG 电缆套管螺纹的标准连接器产品组合。
使用 SNAP IN 鼠笼式联接，导体联接部分已经打开，只需简单地插入剥完皮的导线。在末端位置，具有专利的夹持机构可自动关闭。

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 订货号 | 8000134357 |
| 类型 | HDC KIT HE-QT 16.121 M |
| GTIN (EAN) | 4099987015530 |
| 数量 | 1 items |

# 数据信息页

## HDC KIT HE-QT 16.121 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| MAMID 认证 | |

### 尺寸和重量

| | |
|---|---|
| 净重 | 587 g |

### 温度

| | |
|---|---|
| 温度限值 | -40 °C … 100 °C |

### 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，有例外 |
| RoHS 豁免（如适用/已知） | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076 |

### 通用参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 表面处理 | 粉末涂层 | 防护等级 | IP65 |
| 系列 | HE | | |

### 运行

| | | | |
|---|---|---|---|
| 电缆螺旋连接, 数量 | 1 | 电缆接头尺寸 | M 25 |
| 上方输入电缆数量 | 1 | 两侧输入电缆数量 | 0 |
| 联接类型 | SNAP IN | 安装尺寸 | 6 |
| 密封 | NBR | BG | 6 |

### 通用参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 回路数 | 16 | PE 连接类型 | 螺钉联接 |
| 安装尺寸 | 6 | 基础材料 | 铝压铸 |
| 系列 | HE | 额定电压 (DIN EN 61984) | 500 V |
| 额定电流 (DIN EN 61984) | 16 A | BG | 6 |

### 型号

| | | | |
|---|---|---|---|
| 螺丝刀大小 (螺钉接线) | SD 0.6 x 3.5 | 导线最大压接面积 AWG | AWG 16 |
| 额定连接下的裸线长度 | 10 mm | 联接类型 | SNAP IN |
| 安装尺寸 | 6 | 导线最小压接面积 AWG | AWG 20 |
| 单股导线最大截面 | 2.5 mm² | 单股导线的最小压接面积 | 1 mm² |
| 最大压接面积 软导线 | 2.5 mm² | 最小多股导线接线截面积 | 1 mm² |
| 最大压接面积 | 2.5 mm² | 最小压接面积 | 1 mm² |
| 表面处理 | 粉末涂层 | 基础材料 | 铝压铸 |
| BG | 6 | | |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |

# 数据信息页

## HDC KIT HE-QT 16.121 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

| | |
|---|---|
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |

# HDC KIT HE-QT 16.121 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### SPB

我们为插芯提供了不同配件，包括插芯编码系统。



### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | SPB-M 3 | 版本 |
| 订货号 | 1203600000 | 重载接插件, 附件, 锁紧螺栓 |
| GTIN (EAN) | 4008190120047 | |
| 数量 | 100 ST | |