

SCHUKO TS35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- 可轻松安装在电气柜内
- TS35 模块导轨安装
- VDE 认证标志
- 双回路带保护触点

通用订货数据

版本	Electrical-cabinet socket outlet TS 35
订货号	8734580000
类型	SCHUKO TS35
GTIN (EAN)	4032248407835
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2024-08-03T00:00:00+02:00

SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	45 mm	高度 (英寸)	1.7716 inch
宽度	76 mm	宽度 (英寸)	2.9921 inch
长度	60 mm	长度 (英寸)	2.3622 inch
净重	95 g		

温度

存储温度	-20 °C...40 °C	工作温度	-20 °C...40
------	----------------	------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

绝缘参数 (EN 50178)

过压等级	II	污染等级	2
------	----	------	---

输入

额定电流	16 A
------	------

通用参数

过压等级	II
------	----

绝缘参数

过压等级	II	污染等级	2
------	----	------	---

通用参数

类型	安装外壳	颜色编码	米色
安装导轨已装备	TS 35		

分类

ETIM 8.0	EC000125	ETIM 9.0	EC000125
ETIM 10.0	EC000125	ECLASS 14.0	27-14-40-42
ECLASS 15.0	27-14-40-42		

SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**尾架**

为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	WEW 35/1 VO GF SW	版本
订货号	1478990000	固定器, 黑色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 12 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286892	
数量	50 ST	
类型	WEW 35/2 VO GF SW	版本
订货号	1479000000	固定器, 黑色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 8 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286779	
数量	50 ST	

开槽螺丝刀

VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900, IEC 900。已通过 "GS" 安全测试，组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理，发蓝处理

通用订货数据

类型	SDIS SL 0.6X3.5X100	版本
订货号	1274660000	螺丝刀, 装配工具
GTIN (EAN)	4050118072631	
数量	1 ST	

十字槽螺丝刀，Pozidrive型

VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900, IEC 900。已通过 "GS" 安全测试，组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理，发蓝处理

SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	SDIK PZ1 SL	版本
订货号	1274730000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4050118073225	
数量	1 ST	