

PV SUNCOVER 20/20/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	光伏型, 遮阳盖板, 开关分离器
订货号	8000143244
类型	PV SUNCOVER 20/20/13 SW
GTIN (EAN)	4099987111836
数量	1 items

PV SUNCOVER 20/20/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	136.5 mm	深度 (英寸)	5.374 inch
高度	224.5 mm	高度 (英寸)	8.8386 inch
宽度	241 mm	宽度 (英寸)	9.4882 inch
净重	2872 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料

基础材料	不锈钢
------	-----

分类

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

PV SUNCOVER 20/20/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



PV SUNCOVER 20/20/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

直流发电机汇流箱 (未配备保险丝)



配备1到12个MPP跟踪器的PV Next逆变器汇流箱用于保护光伏系统的直流侧。汇流箱可保护逆变器免受过压的影响，因此符合欧洲指令CLC/TS 51643-32的要求。此外，这些产品不仅可以保护系统免受反向电流影响，而且可以在安装过程中组合线串以节省电缆。

通用订货数据

类型	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP...	版本
订货号	2890590000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 每 MPP 3 个输入/3 个输出,
GTIN (EAN)	4064675878438	浪涌保护 I / II, 开关分离器, 电缆接头
数量	1 ST	
类型	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP...	版本
订货号	2890350000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 每 MPP 3 个输入/3 个输出,
GTIN (EAN)	4064675877998	浪涌保护 I / II, 开关分离器, MC4-Evo 2
数量	1 ST	
类型	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP...	版本
订货号	2890470000	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 每 MPP 3 个输入/3 个输出,
GTIN (EAN)	4064675878315	浪涌保护 I / II, 开关分离器, WM4C
数量	1 ST	