

**RS PB-DP T****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**IP20 T 型件 PROFIBUS-DP**

PROFIBUS-DP 分配器方便用户将其接入电气柜。可以装在 TS32/35 导轨上，也可以联接标准 PROFIBUS-DP 线路。可以将分支线联接在接口旁边。分支线应尽量短。件号 8788580000 允许您通过一个 9 回路 Sub-D 插座联接一个分析/编程装置。

- T 型件的功能
- 良好的屏蔽接触
- 有许多空间用于总线联接
- 安装在 TS32/35 导轨上

**通用订货数据**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | SUB-D PROFIBUS-DP, IP20    |
| 订货号        | <a href="#">8800040000</a> |
| 类型         | RS PB-DP T                 |
| GTIN (EAN) | 4032248496860              |
| 数量         | 1 items                    |

**RS PB-DP T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 一致 |
|------|----|

**尺寸和重量**

|    |        |
|----|--------|
| 净重 | 65.8 g |
|----|--------|

**环保产品合规**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

**通用参数**

|        |                         |        |                     |
|--------|-------------------------|--------|---------------------|
| 联接类型   | 螺钉联接                    | 最大电缆直径 | 8 mm                |
| 最小电缆直径 | 4.5 mm                  | 最大压接面积 | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 最小压接面积 | 0.5 mm <sup>2</sup>     | 防护等级   | IP20                |
| 端口 1   | Profibus-DP T-connector | 端口 2   | 螺钉                  |
| 导线外径   | -                       |        |                     |

**分类**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002780    | ETIM 9.0    | EC002780    |
| ETIM 10.0   | EC002780    | ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 |             |             |

**RS PB-DP T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸**

**接线图**

