

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SnapIn 接插件符合 IEC 61076-3-106 Var. 6 , 塑料, 带 RJ45 插芯

通用订货数据

版本	连接插头, 插头, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 类型 6 符合 IEC 61076-3-106
订货号	8808380000
类型	IE-P-IP67
GTIN (EAN)	4032248505968
数量	1 items

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 29 g

温度

存储温度 工作温度 -40 °C...70 °C
安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

端口 1	RJ45	端口 2	IDC
物品描述	插头	布线	EIA/TIA T568 A
颜色编码	浅灰	外壳基本材料	PA 66, UL 94: V-0
目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	插针镀层	镍, 镀金
安装方式	地面安装, 用于任意飞行的 连接, 墙体安装	屏蔽	360度; 屏蔽触点
防护等级	IP67	插拔次数	750


通用标准

证书号 (DNV)	TAE00003EW	连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5
-----------	------------	-------	--

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

尺寸图



IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

组合式插头压接工具



用于WE和DEC系列接插件的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 一件工具含有三项功能

通用订货数据

类型	TT 8 RS MP 8	版本
订货号	9202800000	压接工具, 端头的压接工具
GTIN (EAN)	4032248512072	
数量	1 ST	

RJ45 crimp

RJ45 冷压接插件, 符合 IEC 60603-7-51, 用于外径不超过 1.05 mm 的导线



通用订货数据

类型	IE-PM-RJ45-TH	版本
订货号	1963580000	RJ45 压接插头, 无扭折保护盖帽的插头, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645688	
数量	100 ST	

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

配套联接件

www.weidmueller.com

Sets - RJ45

SnapIn 接插件符合 IEC 61076-3-106 Var. 6 , 塑料, 带 RJ45 插芯



通用订货数据

类型	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67	版本
订货号	8829450000	安装法兰, 耦合法兰, 90° 朝下, 6类 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248532476	
数量	1 ST	
类型	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67	版本
订货号	8829440000	安装法兰, 耦合法兰, 90° 朝上, 6类 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248532469	
数量	1 ST	
类型	IE-XM-RJ45/IDC-IP67	版本
订货号	8808440000	安装法兰, RJ45 法兰模块, 直式, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248506026	2010), IP67
数量	1 ST	
类型	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67	版本
订货号	8808450000	安装法兰, 耦合法兰, 直式, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010),
GTIN (EAN)	4032248506033	IP67
数量	1 ST	