データシート

CABTITE EP A 24/42 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Cabtite – ケーブル挿入プレート
制御キャビネット、エンクロージャ、または機械にプラグを付けずに、スペースを節約しながら、ケーブルや導体を最小限のスペースに簡単に挿入できます。
Cabtite ケーブル挿入プレートを使用すると、保護ホース、空圧 / 油圧ホース、光ファイバーケーブルなどの過酷な環境でも、ケーブルをすばやく簡単に省スペースで取り付けることができます。設置は長方形のウォールカットアウトをひとつだけ通して行われるため、設置時間が最大 40 % 短縮されます (標準ケーブルグランドと比較)。
工具不要型ケーブル挿入プレートの IP54 スナップバージョンは、DIN EN 60529 に準拠してテストされ、温度範囲 - 40C ~ + 90C に適した UL94 V-0 認定 TPE 材料で製造されています。
Cabtite ケーブル挿入プレートは、従来の電線貫通金物に代わる経済的な代替品です。

一般注文データ

バージョン	ケーブル取り入れプレート, Cabtite（ケーブル取り入れ口ストリップ）, TPE, グレー, 高さ: 44 mm, 幅: 142 mm, 深さ: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54
注文番号	2743600000
種別	CABTITE EP A 24/42 GY
GTIN (EAN)	4064675123316
数量	10 items

CABTITE EP A 24/42 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号（cURus）	E223801

寸法と重量

深さ	12 mm	奥行き（インチ）	0.4724 inch
高さ	44 mm	高さ（インチ）	1.7323 inch
幅	142 mm	幅（インチ）	5.5905 inch
壁厚、最小	1.5 mm	壁厚、最大	2.5 mm
正味重量	49 g		

温度

動作温度	-40 °C...90 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

接続可能なケーブルの数

取り付け方式	嵌合仕様	
接続可能ケーブルの数	42	
ケーブル導入口	個数	12
	ケーブル直径、最小	1 mm
	ケーブル直径、最大	7.2 mm
	ケーブル仕様	丸型ケーブル
	個数	17
	ケーブル直径、最小	1 mm
	ケーブル直径、最大	6.4 mm
	ケーブル仕様	丸型ケーブル
	個数	12
	ケーブル直径、最小	1 mm
	ケーブル直径、最大	5 mm
	ケーブル仕様	丸型ケーブル
	個数	1
	ケーブル直径、最小	1 mm
	ケーブル直径、最大	4.7 mm
	ケーブル仕様	丸型ケーブル

一般情報

シリコーン	いいえ	UL 94 可燃性等級	V-0
保護度合い	IP54	基本材質	TPE
保護等級（UL）	Type 1, Type 12		

CABTITE EP A 24/42 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

CABTITE EP A 24/42 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



CABTITE EP A 24/42 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ヘビーデューティコネクタ対応四角分割スタンプ

ワイドミュラーのパンチ加工ツール – 電気キャビネットの切り抜きを行う際に必要な最初の選択肢
• PG ケーブルグランド
• M ケーブルグランド
• 特殊ケーブルグランド
ステンレススチールには適していません！

一般注文データ

種別	KOK-112X36	バージョン
注文番号	9204870000	Sheet holes
GTIN (EAN)	4032248693801	
数量	1 ST	