データシート

THM WO 25.4/95.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカーは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカー表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

一般注文データ

注文番号	3034870000
種別	THM WO 25.4/95.2 WS
GTIN (EAN)	4099986991750
数量	1000 items

データシート

THM WO 25.4/95.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

深さ	0.03 mm	奥行き（インチ）	0.001 inch
高さ	25.4 mm	高さ（インチ）	1 inch
幅	95.2 mm	幅（インチ）	3.748 inch
正味重量	421 g		

一般データ

接着剤	ポリアクリレート接着剤	抵抗コード準拠の素材色	9
印刷種別	ニュートラル	バージョン	自己接着型
幅	95.2 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	150 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
色	白色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリエステルフィルム	印刷文字	非搭載
ラベリングフィールドのサイズ	25.4 x 25.4 mm	UL 969 j 準拠の認可	はい
ロールあたりの数	1000		

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	400 mm²
導体断面、最小	0.75 mm²	導体外径、最大	22.3 mm
導体外径、最小	8.1 mm	導体外径	8.1 - 22.3 mm

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		