データシート

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



With the PrintJet CONNECT, we have developed a high performance inkjet printer that more than meets these demands. In addition, the PrintJet MINI offers a compact solution for smaller print jobs – ideal for users who value flexibility and precision. Both devices are part of the Weidmüller marking system and ensure maximum efficiency.

一般注文データ

バージョン	マーキングシステム, インクジェット技術, 600 DPI, マルチカード
注文番号	3049980000
種別	PRINTJET MINI
GTIN (EAN)	4099987019071
数量	1 items

データシート

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	190 mm	高さ（インチ）	7.4803 inch
幅	330 mm	幅（インチ）	12.9921 inch
長さ	540 mm	長さ（インチ）	21.2598 inch
正味重量	8500 g		

温度

周囲温度	18 °C...30 °C	湿度	10...80% (no condensation)

システムにラベルを貼付

マーカー種別	マルチカード	燃料供給システム	インクカートリッジ
給電	手動取付け	印刷方法	インクジェット技術
インターフェース	USB, LAN	ソフトウェア	M-PRINT® PRO
種別	PrintJet	電源電圧	100...240 V AC
オペレーティングシステム	Windows 10, Windows 11	プリンタドライバ	Windows 10, Windows 11
印刷速度	About 1.5 minutes per MultiCard	印刷解像度、最大	600 DPI
充電式バッテリでの動作	該当なし	ダウンロード	M-Print PRO
同梱	電源装置（AC100 ~ 240 V /5060 Hz）, イーサネットケーブル, ユーロプラグ, MultiCard DEK 5/5 MC NE WS, クイックスタートガイド, 英国プラグ, USB ケーブル, Power supply (100–240 V AC / 50-60 Hz), China plug, Ink cartridge	用途/製造元	Weidmueller

分類

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面











PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

PrintJet MINI



一般注文データ

種別	PJM INK K	バージョン
注文番号	3062650000	
GTIN (EAN)	4099987049054	
数量	1 ST	

種別	PJM WASTE PAD	バージョン
注文番号	3062640000	
GTIN (EAN)	4099987049047	
数量	1 ST	

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

M-Print® PRO



マーカーとラベル対応の M-Print® PRO 印刷および配列ソフトウェアは、ワイドミュラーのラベルとマーカーの印刷と配列を行う Windows® ベースのプロフェッショナル向けソリューションです。このソフトウェアを使用すると、電気機器の識別プロセスを最適化できます。マーキング対象物の設計、配列を簡単に、プロフェッショナル品質で、迅速に実施できます。テキスト、フレーム、配線、グラフィック、バーコード、シリアルナンバー、写真が含まれます。

- ウェブサイトおよび製品データシートにリンクする、全ラベルおよびマーカー (画像を含む) の総合製品カタログ
- マーカーとラベルは、必要なレベルで設計できます
- 個別テキスト文字の個別設定書式 (RTF)
- テキストとその形式をコピーして貼り付け
- UNICODE をサポートする 20 言語で利用可能
- ラベルやスプレッドシートのデータ入力、または Microsoft Excel の直接入力
- スケールの作成数値、および英数字のカウンターと配列
- 広範な画像形式 (*.bmp、*.wmf、*.png、*.ico、*.jpeg、*.jpg、*.tif、*.gif)
- 電気工学で使用されるシンボルを含むイメージライブラリ
- 製品プリンターの割り当てオプション、例として、PrintJet 対応 ESG 9/20、MultiMark 熱転写プリンター
- インターネット経由のオンライン更新サービス
- ワイドミュラーコンフィギュレータ (WMC) インターフェース
- 独自のインポートスクリプトを作成するための、さまざまなファイル形式 (*.txt、*.csv、*.xml など) のインポートウィザード
- CAE システムからのデータ転送
- 恒久的な印刷プレビュー：設計段階でも、WYSIWYG 編集で印刷結果がどのように表示されるかを確認
- サポートされる出力装置：ワイドミュラーの全プリンター (PrintJet CONNECT、THMMultiMarkなど) 、および Microsoft Windows® ドライバー搭載の標準プリンター
- 出力装置の最適かつ高速な適応
- マーカーとラベルのマルチレベル構造

一般注文データ

種別	M-PRINT PRO	バージョン
注文番号	1905490000	マーキング用ソフトウェア, ソフトウェア, Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	プリンタソフトウェア
数量	1 ST	

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

PrintJet MINI



一般注文データ

種別	PJ MINI CASE	バージョン
注文番号	3109810000	
GTIN (EAN)	4099987188142	
数量	1 ST	