

## CST VARIO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 用于直径 2.5...8 mm 的同轴电缆和圆形（屏蔽）数据导线
- 一个工序中的 1 级、2 级和 3 级去皮

### 通用订货数据

版本	工具, 剥线工具
订货号	<a href="#">9005700000</a>
类型	CST VARIO
GTIN (EAN)	4008190206260
数量	1 items

**CST VARIO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**技术数据**

www.weidmueller.com

**尺寸和重量**

深	26 mm	深度 (英寸)	1.0236 inch
高度	45 mm	高度 (英寸)	1.7716 inch
宽度	116 mm	宽度 (英寸)	4.5669 inch
净重	75.88 g		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**PW6 技术数据**

物品描述	剥线工具, 适用于同轴电缆和圆形数据线
------	---------------------

**剥线工具**

电缆类型	同轴数据电缆和圆电缆	导线最大直径	8 mm
导线最小直径	2.5 mm	最大剥线长度	17 mm
最小剥线长度	3.2 mm	最大压接面积	50 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	5 mm <sup>2</sup>		

**分类**

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		




**CST VARIO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

配件 / 替换零件



- 用于直径 2.5...8 mm 的同轴电缆和圆形（屏蔽）数据导线
- 一个工序中的 1 级、2 级和 3 级去皮

通用订货数据

类型	SCHRAUBENDREHER CST	版本
订货号	<a href="#">9005720000</a>	附件
GTIN (EAN)	4008190206086	
数量	1 ST	
类型	MESSERHALTER CST VARIO	版本
订货号	<a href="#">9005740000</a>	附件, 刀具架
GTIN (EAN)	4008190206277	
数量	1 ST	
类型	MESSEREINSATZ CST VARIO	版本
订货号	<a href="#">9005730000</a>	附件, 刀具部件
GTIN (EAN)	4008190206093	
数量	1 ST	