データシート

SFX 11/100 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

注文番号	3128330000
種別	SFX 11/100 MM GE
GTIN (EAN)	4099987301688
数量	1000 items

データシート

SFX 11/100 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

深さ	0.6 mm	奥行き（インチ）	0.0236 inch
高さ	100 mm	高さ（インチ）	3.937 inch
幅	13 mm	幅（インチ）	0.5118 inch
正味重量	0.91 g		

一般データ

印刷種別	ニュートラル	バージョン	ハロゲンフリー
幅	13 mm	UL 94 可燃性等級	HB
動作温度範囲、最大	90 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
色	黄色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリウレタン	印刷文字	非搭載
ラベリングフィールドのサイズ	44 x 10.5 mm	ロールあたりの数	1000

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	500 mm²
導体外径、最大	40 mm	導体外径、最小	7 mm
ケーブルストラップ入力部	平型	導体外径	7 -
適切なケーブルタイ	プラスチック		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		