データシート

IE-SW-BI-04-4TX-HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



当社のアンマネージスイッチは、お客様のネットワークを広げるためのシンプルで信頼性の高いソリューションをもたらします。これらのプラグ&プレイデバイスは、複雑な構成を要求しない中小ネットワークに最適です。
簡単な設置： アンマネージスイッチはすぐに使用できます。それらをプラグインするだけで、ネットワークが拡張されます。
信頼性の高い機能： ファーストイーサネットからギガビットイーサネットまで、安定したデータ転送とサポート速度をもたらします。
堅固な設計：耐久性を確立することで、当社のスイッチはさまざまな環境での長期使用に最適です。

一般注文データ

バージョン	ネットワークスイッチ, Fast Ethernet, ポート数: 4x RJ45, IP30, -25 °C...55 °C
注文番号	3195570000
種別	IE-SW-BI-04-4TX-HV
GTIN (EAN)	4099987983518
数量	1 items

IE-SW-BI-04-4TX-HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	72.9 mm	奥行き（インチ）	2.8701 inch
高さ	90 mm	高さ（インチ）	3.5433 inch
幅	53.8 mm	幅（インチ）	2.1181 inch
長さ	53.8 mm	長さ（インチ）	2.1181 inch
正味重量	112 g		

温度

保管温度	-25 °C...70 °C	動作温度	-25 °C...55 °C
湿度	0 ~ 95%（結露なし）		

EMCの適合性と承認

自由落下	IEC 60068-2-31に準拠	EMC 基準	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-3
振動	according to IEC 61131-2	衝撃	according to IEC 61131-2
安全基準	IEC 61010-1, IEC 61010-2-201		

インターフェース

イーサネットポート	4	RJ45 ポート	10/100BaseT（X）, 自動交渉, 全/半双方向モード, 自動MDI/MDI-Xポート
ポート数	4x RJ45	LED インジケータ	電源LED: PWR, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)

スイッチの特性

MAC テーブルサイズ	2 K	帯域幅バックプレーン	800 Mbit/s

保証

時間間隔	5 年

光ファイバトランシーバの特性

コネクタタイプ	RJ45

技術

データ切り替え	保存と転送	フローコントロール	IEEE 802.3xフロー制御
標準	IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x for flow control		

技術データ

ハウジング主要材質	プラスチック	取り付け方式	DIN レール
保護度合い	IP30	速度	Fast Ethernet
スイッチ	管理対象外		

IE-SW-BI-04-4TX-HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境条件

動作温度、最大	55 °C	動作温度、最小	-25 °C
湿度	0 ~ 95%（結露なし）	保管温度、最大	70 °C
保管温度、最小	-25 °C		

電源装置

極性違い防止	はい	
消費電力	ca. 1W	
過負荷電流保護	該当	
接続の種別	着脱自在2ピン端子台（1個）	
消費電流	電圧	230 V
	電流	4.3 mA
	電圧種別	AC

分類

ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 14.0	19-17-04-02
ECLASS 15.0	19-17-04-02		

Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

6 kV パッチコード・エクストラスリム・ホワイト & オレンジ



IP20に2つのRJ45を備えた事前組み立て済ケーブル、スマートメータリングアプリケーションに最適、Cat.6 Microline – 極細 (AWG30)、シールドなし、窮屈なスペース用、その他の色をリクエストに応じて提供

一般注文データ

種別	IE-C6NO8LW0005S40S40-WC...	バージョン
注文番号	3195150005	パッチケーブルMircoline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 0.5
GTIN (EAN)	4099987982962	m, , ストレート, 6 kV
数量	30 ST	

BLF 5.08HC/90 SN



数百万件にもわたる高い信頼性、革新的な細部を備えた独自の実績を誇ります。
BLF 5.08HC プッシュインバージョンの BLZ 5.08HC メスコネクタは、異なる接続システムだけでなく、より小型の形状を備えています。ワイドミュラーの革新的なPUSH INバネ接続システムは、簡単でツール不要の配線接続の将来性を示しています。HC = 高電流。
汎用性の条件で、BLF 5.08HC はモデルとして機能するバージョンと同程度の機能を提供します：

- 実績豊富な3本の導体取り出し方向により、アプリケーション固有の形状に対して通常の柔軟性を提供
- 4 種のフランジバリエーションおよび特許取得済リリースラッチにより、ロックコンセプトはユーザーの要件に基づいて決まります
- 最大値の定格を達成するには、BLF 5.08 HC および SL 5.08 HC プラグの組み合わせを使用します

一般注文データ

種別	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	2766910000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4064675022527	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm²,
数量	120 ST	箱