

CTX 500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于同轴电缆接头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 六角形压接
订货号	9006320000
类型	CTX 500
GTIN (EAN)	4008190171049
数量	1 items

CTX 500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch
净重	651.08 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于同轴连接器 BNC、TNC 及 N /SW 10.54	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	--	----	-------------

压接工具数据

六角扳手尺寸(A 2)	2.54 mm	六角扳手尺寸(A)	10.54 mm
管状端头 最大横截面	116 mm ²	管状端头 最小横截面	116 mm ²
外套筒直径	12.2 mm	压接点, 宽 (B 2)	3.17 mm
压接点, 宽 (B 1)	12 mm	Crimpart/-profil	六角形压接
内触点直径(D)	2.9 mm		

触点描述

插针类型	同轴端头
------	------

分类


ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

CTX 500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



CTX 500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

备件



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

通用订货数据

类型 ERTE GRIFFE CTO

订货号 [1121010000](#)

GTIN (EAN) 4032248902118

数量 1 ST

版本

压接工具, 备用件