データシート

FAD S7400 SL48 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



MiBridge ソリューション
組立済ケーブル付きの表側アダプターにより、旧型の PLC カードから他の PLC/DCS システムまたはワイドミュラー製 u-remote モジュールへの安全な移行が可能です。

一般注文データ

注文番号	8000182746
種別	FAD S7400 SL48 R
GTIN (EAN)	4069165006919
数量	1 items

FAD S7400 SL48 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	25.06 mm	奥行き（インチ）	0.9866 inch
高さ	285 mm	高さ（インチ）	11.2204 inch
幅	24.7 mm	幅（インチ）	0.9724 inch
正味重量	76 g		

温度

保管温度	-40…70 °C	動作温度	-40…70 °C
動作温度時の湿度	95%、圧縮なし		

評価データ

動作電圧	230 V	チャネルあたりの電流（最大）	5 A
合計動作電流	60 A		

分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

絶縁協調 (EN 60664-1)

定格絶縁電圧	300 V	サージ電圧カテゴリー	II
パルス電圧テスト（1.2 / 50 ?s）（規格4）	2.5 kV		