データシート

SRC 1CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

一般注文データ

バージョン	RIDERSERIES RCL, リレーソケット, 接点数: 1, CO 接点, ねじ接続
注文番号	8690840000
種別	SRC 1CO
GTIN (EAN)	4032248361526
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2025-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	CSI S 2CO

データシート

SRC 1CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号（cURus）	E223759

寸法と重量

深さ	61 mm	奥行き（インチ）	2.4016 inch
高さ	77 mm	高さ（インチ）	3.0315 inch
幅	15.5 mm	幅（インチ）	0.6102 inch
正味重量	39.9 g		

温度

保管温度	-40 °C...70 °C	周囲温度	-40 °C...70 °C
動作温度		湿度	相対湿度40℃/93%、結露なし

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データUL

証明書番号（cURus）	E223759

負荷側

接点の種別	1 CO contact

一般データ

取り付けレール	TS 35	色	黒色

絶縁協調

耐電圧、入出力	2.5 kVeff / 1分	隣接接点の耐電圧	2.5 kVeff / 1分
保護度合い	IP20		

承認/標準の詳細

標準	UL508	証明書番号（cURus）	E223759

接続データ

導体接続方法	ねじ接続	締付けトルク、最小.	0.5 Nm
締付けトルク、最大.	0.8 Nm	刃寸法	サイズPH1
ピッチ (mm) (P)	3.50 mm		

SRC 1CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		

SRC 1CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RCL

一般注文データ

種別	SRC CLIP LP	バージョン
注文番号	8691090000	RIDERSERIES RCL, 保持クリップ
GTIN (EAN)	4032248361793	
数量	10 ST	
種別	SRC CLIP HP	バージョン
注文番号	8691070000	RIDERSERIES RCL, 保持クリップ
GTIN (EAN)	4032248361755	
数量	10 ST	
種別	RIM 3 110/230VUC	バージョン
注文番号	8691030000	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プ
GTIN (EAN)	4032248361717	ラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 3 110/230VUC GN	バージョン
注文番号	8713770000	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プ
GTIN (EAN)	4032248390144	ラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 3 24/60VUC	バージョン
注文番号	8691020000	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラ
GTIN (EAN)	4032248361700	グイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 3 24/60VUC GN	バージョン
注文番号	8713760000	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラ
GTIN (EAN)	4032248390137	グイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 3 6/24VUC	バージョン
注文番号	8691010000	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグ
GTIN (EAN)	4032248361694	イン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 3 6/24VUC GN	バージョン
注文番号	8713750000	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグ
GTIN (EAN)	4032248390120	イン接続
数量	10 ST	

SRC 1CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

個別コンポーネント



強制誘導接点搭載リレーモジュール
強制誘導接点を搭載するリレーは、99 % の診断範囲を有し、安全システムでの使用で高く評価されています。接点は互いに機械的に連結され、両方の接点の同期切り替え状態が確保されます。これにより、エラーが発生した場合 (例えば、過負荷による動作接点溶解の場合) にも、アラート接点の同じ切り替え状態の維持が保証されます。コントローラ (または安全コントローラ) は、アラート接点を検出し、設定値と実際値を比較します。そして、もし異変が生じれば、装置や人間の命を守る対策を講じることができます。

- EN 61810-3 種別 B に従った強制ガイド CO 接点 2 点、6 A
- 安全技術で実証済みのコンポーネント
- 診断範囲 99 %

一般注文データ

種別	RIM 2 6/24VDC GN	バージョン
注文番号	8713720000	RIDERSERIES FG, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格
GTIN (EAN)	4032248389872	制御電圧: 6...24 V DC, プラグイン接続
数量	10 ST	

RCL

一般注文データ

種別	RIM 2 6/24VDC	バージョン
注文番号	8690950000	RIDERSERIES RCL, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定
GTIN (EAN)	4032248361632	格制御電圧: 6...24 V DC, プラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 2 24/60VDC GN	バージョン
注文番号	8713730000	RIDERSERIES RCL, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定
GTIN (EAN)	4032248389889	格制御電圧: 24...60 V DC, プラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 2 24/60VDC	バージョン
注文番号	8690960000	RIDERSERIES RCL, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定
GTIN (EAN)	4032248361649	格制御電圧: 24...60 V DC, プラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 4 6/24VUC GN	バージョン
注文番号	8713780000	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 6...
GTIN (EAN)	4032248390151	24 V UC, プラグイン接続
数量	10 ST	

SRC 1CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	RIM 4 6/24VUC	バージョン
注文番号	8691040000	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 6...
GTIN (EAN)	4032248361724	24 V UC, プラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 4 110/230VUC GN	バージョン
注文番号	8713800000	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 保護バリスタ, 定格制御電圧:
GTIN (EAN)	4032248390182	110...230 V UC, プラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 4 110/230VUC	バージョン
注文番号	8691060000	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 保護バリスタ, 定格制御電圧:
GTIN (EAN)	4032248361748	110...230 V UC, プラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 4 24/60VUC GN	バージョン
注文番号	8713790000	RIDERSERIES RCL, LED モジュール, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 24...
GTIN (EAN)	4032248390168	60 V UC, プラグイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 3 110/230VAC	バージョン
注文番号	8691000000	RIDERSERIES RCL, RCフィルタ, 定格制御電圧: 110...230 V AC, プラ
GTIN (EAN)	4032248361687	グイン接続
数量	10 ST	
種別	RIM 1 6/230V	バージョン
注文番号	8690940000	RIDERSERIES RCL, 一体型フリーホイールダイオード, 定格制御電圧:
GTIN (EAN)	4032248361601	6...230 V, プラグイン接続
数量	10 ST	

個別コンポーネント



強制誘導接点搭載リレーモジュール
強制誘導接点を搭載するリレーは、99 % の診断範囲を有し、安全システムでの使用で高く評価されています。接点は互いに機械的に連結され、両方の接点の同期切り替え状態が確保されます。これにより、エラーが発生した場合 (例えば、過負荷による動作接点溶解の場合) にも、アラート接点の同じ切り替え状態の維持が保証されます。コントローラ (または安全コントローラ) は、アラート接点を検出し、設定値と実際値を比較します。そして、もし異変が生じれば、装置や人間の命を守る対策を講じることができます。

- EN 61810-3 種別 B に従った強制ガイド CO 接点 2 点、6 A
- 安全技術で実証済みのコンポーネント
- 診断範囲 99 %

一般注文データ

種別	SRC MARK	バージョン
注文番号	8693270000	RIDERSERIES FG, ラベル
GTIN (EAN)	4032248364725	
数量	10 ST	

SRC 1CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

RCL

一般注文データ

種別	SRC CLIP HM	バージョン
注文番号	8693370000	RIDERSERIES FG, 保持クリップ
GTIN (EAN)	4032248364817	
数量	10 ST	