データシート

# TT 1064 RS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




モジュール式プラグインコネクタシステム WE および DEC 対応クリンプツール
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 単体のツールに 3 種の機能

## 一般注文データ

| | |
|---|---|
| バージョン | プレスツール, 接点対応圧着ツール |
| 注文番号 | 9008190000 |
| 種別 | TT 1064 RS |
| GTIN (EAN) | 4008190446284 |
| 数量 | 1 items |

データシート

# TT 1064 RS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 寸法と重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 幅 | 205 mm | 幅（インチ） | 8.0709 inch |
| 正味重量 | 528.88 g | | |

### 環境製品コンプライアンス

| | |
|---|---|
| RoHS 対応状況 | 影響なし |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

### 技術データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 項目説明 | WE/DECコネクタ、4極、6極、および10極の圧着工具 | バージョン | 機械式、交換可能なインサートなし |

### 接点の説明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 接点タイプ | モジュラープラグコネクタ | 導体直径、最大. AWG | AWG 24 |
| 導体横断面、最小. AWG | AWG 28 | | |

### 分類

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 図面





# TT 1064 RS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### ... モジューラープラグインコネクタ対応



モジュール式プラグインコネクタシステム WE および DEC 対応クリンプツール
• ラチェットは精密なクリンプを保証します
• 操作が不正確な場合のオプション許可
• 単体のツールに 3 種の機能

### 一般注文データ

| | | |
|---|---|---|
| 種別 | ERSATZMESSERSATZ TT864 | バージョン |
| 注文番号 | 9008130000 | |
| GTIN (EAN) | 4008190267063 | |
| 数量 | 1 ST | |