

**FLECAFIX 24/36****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



拧紧或拧松电缆接头的扳手工具，尺寸范围11-36 AF。

- 适合于电缆接头紧密排列
- 电缆接头不会变形
- AF范围11-36mm
- 扳手宽度完全可调节
- 棘齿功能：两次拧动之间无需取下工具
- 可信赖的单手操作工具

**通用订货数据**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | Cable gland tool           |
| 订货号        | <a href="#">9015980000</a> |
| 类型         | FLECAFIX 24/36             |
| GTIN (EAN) | 4032248309597              |
| 数量         | 1 items                    |
| 包装         | 集装箱                        |

**FLECAFIX 24/36**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

**尺寸和重量**

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 30 mm   | 深度 (英寸) | 1.1811 inch |
| 高度 | 60 mm   | 高度 (英寸) | 2.3622 inch |
| 宽度 | 204 mm  | 宽度 (英寸) | 8.0315 inch |
| 净重 | 206.3 g |         |             |

**环保产品合规**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态  | 不受影响                                 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

**PW6 技术数据**

|      |                      |
|------|----------------------|
| 物品描述 | 电缆螺旋密封工具 SW<br>24-36 |
|------|----------------------|

**螺丝刀**

|    |            |
|----|------------|
| 大小 | 24 - 36 mm |
|----|------------|

**分类**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 |             |             |

**FLECAFIX 24/36**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

应用举例

