

**H-BOX 4,0-16,0QMM DIN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



盒装，带塑料套的管状端头：

- 魏德米勒颜色编码
- DIN-颜色编码

**通用订货数据**

版本	管状端头分类, 盒装, 颜色编码: DIN
订货号	<a href="#">9025400000</a>
类型	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN
GTIN (EAN)	4008190341596
数量	1 items
包装	盒装

**H-BOX 4,0-16,0QMM DIN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

高度	40 mm	高度 (英寸)	1.5748 inch
直径	92 mm	净重	68.64 g

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**PW6 技术数据**

物品描述	(2)Wire-end ferrule
------	---------------------

**管状端头**

颜色编码	DIN
------	-----

**分类**

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H-BOX 4,0-16,0QMM DIN**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**附件**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**散包装**

- 散装，提供塑料袋包装
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

**通用订货数据**


类型	H4,0/18D GR	版本
订货号	<a href="#">9019190000</a>	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190141349	
数量	500 ST	

**导线额定截面积 6.0 mm<sup>2</sup>**

- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

**通用订货数据**

类型	H6,0/20D GE	版本
订货号	<a href="#">9019220000</a>	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190151607	
数量	100 ST	

**导线额定截面积 10.0 mm<sup>2</sup>**

- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

**通用订货数据**

类型	H10,0/22D R	版本
订货号	<a href="#">9019240000</a>	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190075385	
数量	100 ST	


**H-BOX 4,0-16,0QMM DIN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**附件**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

导线额定截面积 **16.0 mm<sup>2</sup>**



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

**通用订货数据**

类型	H16,0/22D BL	版本
订货号	<a href="#">9019260000</a>	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4008190125806	
数量	100 ST	