

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

通用订货数据

版本	Automatic stripper and crimper
订货号	9028540000
类型	CRIMPFIX LS
GTIN (EAN)	4008 190942687
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	330 mm	深度 (英寸)	12.9921 inch
高度	460 mm	高度 (英寸)	18.1102 inch
宽度	390 mm	宽度 (英寸)	15.3543 inch
净重	27280 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

剥线/压接机器



剥线范围	0.5 - 2.5 mm ² (~AWG 20-14)	驱动	电控气动
脉冲时间	约 1 s	管状端头 最大横截面	2.5 mm ²
管状端头 最小横截面	0.5 mm ²	压接长度	6/8/10 mm
耗材	松散电缆端头	管状端头长度	12/14/16 mm
压缩空气连接	5 - 5.5 bar	电气联接	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

重要注意事项

产品信息	旧版本
	9022650000 - SOT 1: 0.5 mm ² - 1.5 mm ² 至序列号 CF L 1789 和 CF LS 1475
	9022660000 - SOT 2: 1.5 mm ² - 2.5 mm ² 至序列号 CF L 1789 和 CF LS 1475
	新版本
	1440540000 - SOT 1: 0.5 mm ² - 1.5 mm ² 自序列号 CF L 1790 和 CF LS 1476
	1440550000 - SOT 2: 1.5 mm ² - 2.5 mm ² 自序列号 CF L 1790 和 CF LS 1476

分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		



CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

配件 / 替换零件



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

通用订货数据

类型	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	版本
订货号	1283530000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118073676	
数量	1 ST	
类型	AIMESA CF U/LS TIN	版本
订货号	1132150000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4032248920082	
数量	1 ST	
类型	CRWZG CF LS V2/V3	版本
订货号	1424330000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118240146	
数量	1 ST	
类型	EXZ-SET CF L/LS V3	版本
订货号	1484880000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118293883	
数量	1 ST	
类型	FESA CF L/LS V1	版本
订货号	1454780000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118260809	
数量	1 ST	
类型	FESA CF L/LS V2	版本
订货号	1454790000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118260779	
数量	1 ST	
类型	MAGNETSCHALTER CF L/LS	版本
订货号	1523240000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118328950	
数量	1 ST	
类型	SCHRSA CF L/LS V1	版本
订货号	1454740000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118260670	
数量	1 ST	
类型	SCHRSA CF L/LS V2	版本
订货号	1454750000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118260588	
数量	1 ST	
类型	SCHWINGF.-OBERT./ CFL	版本
订货号	9022660000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4032248178940	
数量	1 ST	

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	SCHWINGF.-OBERT.CF L	版本
订货号	9022650000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4032248178926	
数量	1 ST	
类型	SOT 1 CF L/LS V3	版本
订货号	1440540000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118247602	
数量	1 ST	
类型	SOT 2 CF L/LS V4	版本
订货号	1440550000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118247619	
数量	1 ST	
类型	WTE CF L/LS V2/V3	版本
订货号	1424470000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118240276	
数量	1 ST	