

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



压接套件

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 压接工具类别, 压接钳: PZ 6 Roto L, 剥线工具: STRIPAX, 最小压接面积: 0.14, 颜色编码: 其他 |
| 订货号 | 9028700000 |
| 类型 | CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T |
| GTIN (EAN) | 4032248392698 |
| 数量 | 1 items |
| 包装 | 塑料盒 |

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|--------------|
| 深 | 261 mm | 深度 (英寸) | 10.2756 inch |
| 高度 | 57 mm | 高度 (英寸) | 2.2441 inch |
| 宽度 | 338 mm | 宽度 (英寸) | 13.3071 inch |
| 净重 | 1744 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

类别

| | | | |
|----------|-------------------|--------|----------------------|
| 压接范围, 最大 | 6 mm ² | 最小压接面积 | 0.14 mm ² |
| 包装 | 塑料盒 | 剥线工具 | STRIPAX |
| 压接钳 | PZ 6 Roto L | 颜色编码 | Miscellaneous |
| AEH 数量 | 3100 pcs. | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000524 | ETIM 9.0 | EC000524 |
| ETIM 10.0 | EC000524 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 | | |

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

工具



- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合用于机械和厂房工程设计、铁路运输、风能发电、机器人技术、防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能, 无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------|--|
| 类型 | STRIPAX | 版本 | |
| 订货号 | 9005000000 | 工具, 剥线及切割工具 | |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

Crimping tools



- 用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳
- 自锁机构保证了压接的质量
 - 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 类型 | PZ 6 ROTO L | 版本 | |
| 订货号 | 1444050000 | 压接工具, 管状端头压接工具, 0.14mm², 6mm², 梯形 | |
| GTIN (EAN) | 4050118248593 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 类型 | H0,5/14D W | 版本 |
| 订货号 | 9019010000 | 管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190120931 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 类型 | H1,0/14D R | 版本 |
| 订货号 | 9019080000 | 管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 红色 |
| GTIN (EAN) | 4008190090623 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 类型 | H1,5/14D SW | 版本 |
| 订货号 | 9019120000 | 管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 黑色 |
| GTIN (EAN) | 4008190153793 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 类型 | H0,75/14T HBL | 版本 |
| 订货号 | 9021040000 | 管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 浅蓝 |
| GTIN (EAN) | 4008190083168 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 类型 | H2,5/15T GR | 版本 |
| 订货号 | 9021070000 | 管状端头, 标准, 10 mm, 8 mm, 灰色 |
| GTIN (EAN) | 4008190128944 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 类型 | H4,0/18T OR | 版本 |
| 订货号 | 9021100000 | 管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4008190061708 | |
| 数量 | 500 ST | |

导线额定截面积 6.0 mm²

- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 类型 | H6,0/20T GN | 版本 |
| 订货号 | 9021130000 | 管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 绿色 |
| GTIN (EAN) | 4008190111731 | |
| 数量 | 100 ST | |

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

袋装



- 箱体由不易损坏的聚丙烯塑料制成
- 可移动存放，一目了然，占地小
- 有 2 个坚固的滑动锁
- 分类箱和分类盒可以竖放，叠起堆放时不会滑动
- 可通过插件分割

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| 类型 | KOFFER PSC4-01 | 版本 |
| 订货号 | 9028860000 | 工具, 分类箱 |
| GTIN (EAN) | 4032248304608 | |
| 数量 | 1 ST | |

配件盒



- 箱体由不易损坏的聚丙烯塑料制成
- 可移动存放，一目了然，占地小
- 有 2 个坚固的滑动锁
- 分类箱和分类盒可以竖放，叠起堆放时不会滑动
- 可通过插件分割

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 类型 | EINSATZ A8-1 CL55 | 版本 |
| 订货号 | 9028460000 | 类别 部件 |
| GTIN (EAN) | 4032248310029 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | EINSATZ A7-1 CL55 | 版本 |
| 订货号 | 9028450000 | 类别 部件 |
| GTIN (EAN) | 4032248310012 | |
| 数量 | 1 ST | |